


Tuleje dystansowe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal do ulepszenia cieplnego.

Wersja:

Oksydowane.

Wskazówka:

Do ustawiania rozstawu szczęk mocujących.

Dostawa wraz z nakrętką.


Tuleje dystansowe są łączone poprzez boczne otwory ze szczękami mocującymi.

W każdym imadle 5-osiowym kompaktowym/KIPPflexX musi być zamontowana tuleja dystansowa.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Szerokość mocowania 20-72 mm, tuleja adaptacyjna 60 mm + wałek z gwintem
- 2) Szerokość mocowania 72-135 mm, tuleja adaptacyjna 60 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem
- 3) Szerokość mocowania 80-140 mm, tuleja adaptacyjna 120 mm + wałek z gwintem
- 4) Szerokość mocowania 140-200 mm, tuleja adaptacyjna 180 mm + wałek z gwintem
- 5) Szerokość mocowania 140-200 mm, tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem
- 6) Szerokość mocowania 200-260 mm, tuleja adaptacyjna 180 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem
- 7) Szerokość mocowania 200-260 mm, tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + wałek z gwintem
- 8) Szerokość mocowania 260-320 mm, tuleja adaptacyjna 180 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + wałek z gwintem
- 9) Szerokość mocowania 260-320 mm, tuleja adaptacyjna 120 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem
- 10) Szerokość mocowania 320-380 mm, tuleja adaptacyjna 180 mm + tuleja wydłużająca 120 mm + tuleja wydłużająca 60 mm + wałek z gwintem

Rysunki



Tuleje dystansowe

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	D	L1	Zakres mocowania
K0991.060	56	38	74	20-80
K0991.120	116	38	134	80-140
K0991.180	176	38	194	140-200