

Klucz dynamometryczny do imadł 5-osiowych

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Powierzchnia: chromowana na twardo

Wskazówka:

Zestaw klucza dynamometrycznego 40-200:

Dokładność +/- 3% wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)

(5107-3 CT +/- 4% dokładności wyzwalań)

Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie częściowe)

- akustyczne (element zatraskujący)

Zaprojektowano pod kątem wymagających zastosowań w warsztacie.

Szeroki zakres zastosowań przy kontrolowanym dokręcaniu śrub. Zastosowania w przemyśle i rzemiośle.

Zoptymalizowany pierścień uszczelniający zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami.

Zestaw do naprawy grzechotki, przeznaczony do samodzielnego montażu przez klienta, daje możliwość wieloletniego użytkowania.

Uchwyt z zabezpieczeniem przed zsuwaniem dla łatwego przenoszenia siły poprzez pewniejszy chwyt.

Pomoc regulacyjna w postaci punktów blokady dla optymalnej obsługi gwarantuje

pewne i szybkie ustawianieżądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu.

Bezpieczne blokowanie wartości nastawczych poprzez funkcję zatrasku na wianuszkumobrotowym.

Symbole zamka wskazują poszczególne stany blokady.

Możliwość mocowania pętli linowej poprzez otwory w blokującym wianuszkumobrotowym.

Czytelna i trwała podziałka, wykonana laserowo.

Wbudowana dźwignia przełączająca.

Poświadczony na zgodność z DIN EN ISO 6789-2:2017.

Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny.

Dostawa w stabilnym opakowaniu (Hexa-Drehpack).

Przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Nasadka klucza nasadowego (6-kątna):

Z radełkowaniem

Powierzchnia: chromowana, polerowana

DIN 3124, ISO 2725-1

Zalecenia:

Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznych z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.

Zakres dostawy:

Zestaw zawiera następujące elementy:

Klucz dynamometryczny

Nasadka klucza nasadowego SW17

Nasadka klucza nasadowego SW19

Odpowiedni do:

Imadło 3-osiowe

Imadło 5-osiowe

Klucz dynamometryczny do imadeł 5-osiowych


Opis artykułu/ilustracje produktu

Imadło 5-osiowe kompaktowe
Imadło 5-osiowe KIPPflexX

Zasada działania:

Sposób działania uchwytów z kluczem dynamometrycznym
Odblokować.
Nacisnąć uchwyt o ok. 8 mm do przodu i obrócić w żądanym kierunku.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Nieco obrócić uchwyt z powrotem.
Zablokować.

Rysunki



Przegląd artykułów

Klucz dynamometryczny do imadeł 5-osiowych

Nr Zamówienia	Nazwa	Wersja 1	Typ produktu	Moment obrotowy Nm
K1489.01	Klucz Dynamometryczny	zestaw	rękojeścią obrotową	40 - 200